

**Garant****eco leszúró késtartó belső hűtőfolyadékkal, Szár Ø d1: 20mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	319132 20
GTIN	4045197716767
Árucikk kategória	31V

## Leírás

### Kivitel:

- **Speciális, beállítható gömbfúvókával az élek optimális hűtése érdekében – a beszúrási mélységtől függetlenül.**
- **A főélnél és a mellékélnél lévő hőmérséklet nagy mértékben csökken, és ez a forgácsoló sebesség jelentős növelését teszi lehetővé.**
- **Merev leszúró késtartó leszúró pengékhez.**
- **Pengerögztítés rögzítő lap segítségével.**

### Felhasználás:

Különböző gyártók leszúrókéseinek használatához.

### Figyelem:

Zárócsavarral a gömbfúvókához. Hagyományos beszúró pengék használata esetén az oldalsó hűtőfolyadék továbbítást a penge lezárja! Hozzávaló szorítókörmököt a 279840 2 sz. és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 14 sz. alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.

## Műszaki leírás

Pengemagassághoz	26 mm
L <sub>1</sub>	36 mm
VDI szár színjelölése	VDI 20

Szár $\varnothing$ d <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>2</sub>	55 mm
Magasság H <sub>1</sub>	47 mm
Magasság H <sub>2</sub>	29 mm
Termék fajtája	VDI leszűrő késtartó