

**Mágneses teheremelő, Max. teherbírás (sík): 1200kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085990 1200
GTIN	2050001780140
Árucikk kategória	08P

Leírás**Kivitel:**

Kompakt, robusztus felépítés neodímium állandó mágnesekkel. Optimális teljesítmény nagy légréseknél is, nincsenek szórt mezők. Tanúsított leválasztási erő (lásd **a vizsgálati tanúsítványt**).

Teljesen tokozott, kompakt és könnyű emelőmágnesek biztonsági tengelykapcsoló reteszeléssel. Erős szerkezet, könnyű ki- és bekapcsolás. A mágnesek tapadó felülete 2 hosszanti pólussal.

Felhasználás:

Sík és gömbölyű anyagok biztonságos kezeléséhez és szállításához (085990; 085980 sz.). Öntöttvas vagy acél alkatrészek, lemezek, rudak vagy csövek mozgatásához. Használható raktárakban, öntödékben / acélművekben, acél készletezésnél, szerszámkészítő és gyártási területeken.

Műszaki leírás

Maximális Ø, íves	300 mm
Méret C	140 mm
Méret G	72 mm

Maximális hossz, sík	3500 mm
Méret B	359 mm
Méret A	305 mm
Minimális anyag falvastagság, íves	10 mm
Minimális anyag falvastagság, sík	10 mm
Maximális íves terhelés	600 kg
Méret E	112 mm
Méret F	315 mm
Súly	40 kg
Maximális sík terhelés	1200 kg
Méret D	125 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája	Mágneses teheremelő