

**Garant**

**Kúpsüllyesztő készlet 150152 sz. kazettával 90°, bevonat nélkül, Süllyesztők száma: 7**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	150312 7
GTIN	4045197717122
Árucikk kategória	11M

**Leírás****Kivitel:**

Kúpsüllyesztő készletek **kazettában**. Szereléshez és műhelyben praktikus.

**Az összes süllyesztő 3 élű**, radiálisan hátraköszörülve.

A forgácstereket telibe köszörülték.

Szár **további 3 befogófelülettel** 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

**Felhasználás:**

Precíziós kúpsüllyesztő kúpos süllyesztések rezgésmentes elkészítésére.

**Tartalma:**

1-1 db süllyesztő: 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25 méret

**Műszaki leírás**

Süllyesztők száma	7
Vágóélek száma Z	3
Bevonat	bevonat nélkül
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok

Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Három befogófelületű szár h9
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	33 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	27 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	27 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 11,5 mm	150152 11,5
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 8 mm	150152 8
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 10 mm	150152 10
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 25 mm	150152 25
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 19 mm	150152 19
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 6 mm	150152 6
Precíziós kúpsüllyesztő90° Külső Ø Dc 15 mm	150152 15