

HOLEX**Univerzális rögzítő fogó, ovális pofaalak, Teljes hossz: 225mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	708005 225
GTIN	4045197717306
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák és erős rugóacél fogótest. A befogható tartomány és a szorító nyomás a bordázott csavarral állítható be. Teljesen nikkelezett fogó.

Ovális pofaalak.

Felhasználás:

Profil- és lapos anyagok megfogásához. Szorítóerő max. 10.000 N.

Alapanyag:

Szorítópofák króm-vanádium acélból, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	225 mm
Befogási tartomány	40 mm
Pofahossz	38 mm
Termék fajtája	Rögzítőfogó