

**Kettős csuklósfejű dugókulcs, Kulcsnyílás: 17X19 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	621405 17X19
GTIN	4045197717368
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Süllyesztékben kovácsolt; szoros illesztésű kulcsnyílások; 12-szög. Beépített nyomórugó tartja a fejeket a mindenkori helyzetben.

Mozgatható fejek (200°-ig állítható).

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott, korongkefézett.

Kulcs hossza L: 275 mm

Fej Ø D₁: 23,7 mm

Fej Ø D₂: 25,8 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás ₁	17 mm
Kulcsnyílás ₂	19 mm
Fej Ø D ₂	25,8 mm
Kulcs hossza L	275 mm
Fej Ø D ₁	23,7 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs

