


Garant**eco leszúró késtartó, fordított, belső hűtőfolyadékkal, Szár Ø d1: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319133 40
GTIN	4045197717252
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Speciális, beállítható gömbfúvókával az élek optimális hűtése érdekében – a beszúrási mélységtől függetlenül.**
- **A főélnél és a mellékélnél lévő hőmérséklet nagy mértékben csökken, és ez a forgácsoló sebesség jelentős növelését teszi lehetővé.**
- **Merev leszúró késtartó leszúró pengékhez.**
- **Pengerögztítés rögzítő lap segítségével.**

Felhasználás:

Különböző gyártók leszúrókéseinek használatához.

Figyelem:

Zárócsavarral a gömbfúvókához. Hagyományos beszúró pengék használata esetén az oldalsó hűtőfolyadék továbbítást a penge lezárja! Hozzávaló szorítókörmöket a 279840 2 sz. és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 14 sz. alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.

Műszaki leírás

Szár Ø d ₁	40 mm
VDI szár színjelölése	VDI 40
L ₂	85 mm

L ₁	54 mm
Pengemagassághoz	32 mm
Magasság H ₁	73 mm
Magasság H ₂	47 mm
Termék fajtája	VDI leszűrő késtartó