

Garant**Síkmaró 45° balos, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	214205 50/5
GTIN	4045197717191
Árucikk kategória	210

Leírás

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Maximális külső Ø D_{max}	63 mm
Vágóél Ø D_c	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1204..
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7