

Garant**eco leszúró késtartó belső hűtőfolyadékkal, Szár Ø d1: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319132 30
GTIN	4045197716781
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

- **Speciális, beállítható gömbfúvókával az élek optimális hűtése érdekében – a beszúrási mélységtől függetlenül.**
- **A főélnél és a mellékélnél lévő hőmérséklet nagy mértékben csökken, és ez a forgácsoló sebesség jelentős növelését teszi lehetővé.**
- **Merev leszúró késtartó leszúró pengékhez.**
- **Pengerögztítés rögzítő lap segítségével.**

Felhasználás:

Különböző gyártók leszúrókéseinek használatához.

Figyelem:

Zárócsavarral a gömbfúvókához. Hagyományos beszúró pengék használata esetén az oldalsó hűtőfolyadék továbbítást a penge lezárja! Hozzávaló szorítókörmököt a 279840 2 sz. és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 14 sz. alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.

Műszaki leírás

L ₂	70 mm
VDI szár színjelölése	VDI 30
Szár Ø d ₁	30 mm

Pengemagassághoz	32 mm
L ₁	47 mm
Magasság H ₁	57,4 mm
Magasság H ₂	37 mm
Termék fajtája	VDI leszűrő késtartó