

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232240 12
GTIN	4045197717726
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 12 - 12,5 mmHasznos hossz L₁: 18,8 mmSzár Ø D_s: 20 mmSzárhossz L_s: 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX7

Műszaki leírás

Ø tartomány D _c	12 - 12,5 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Hasznos hossz L ₁	18,8 mm
Szorítócsavarok	232990 TX7
Szárhossz L _s	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5×D

Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX7	232990 TX7
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6