

HOLEX**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232240 13
GTIN	4045197717733
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 13 - 17,5 mmHasznos hossz L₁: 26 mmSzár Ø D_s: 20 mmSzárhossz L_s: 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX8
Ø tartomány D _c	13 - 17,5 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Hasznos hossz L ₁	26 mm
Szárhossz L _s	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5×D

Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3