

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232240 18
GTIN	4045197717740
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Egyenes hornyú.****Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 18 - 24 mmHasznos hossz L<sub>1</sub>: 36 mmSzár Ø D<sub>s</sub>: 25 mmSzárhossz L<sub>s</sub>: 56 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX9

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Ø tartomány D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	36 mm
Szorítócsavarok	232990 TX9
Szárhossz L <sub>s</sub>	56 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5×D

Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9	232990 TX9
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX9	674248 TX9