

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232240 48
GTIN	4045197717771
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 48 - 65 mm

Hasznos hossz L₁: 97,5 mm

Szár Ø D_s: 40 mm

Szárhossz L_s: 70 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Ø tartomány D _c	48 - 65 mm
Hasznos hossz L ₁	97,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Szár Ø D _s	40 mm
Szárhossz L _s	70 mm
Vágóélek száma Z	2

Kivitel	1,5xD
Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600