



## Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 12×D, Típus: 36



### Rendelési adatok

Rendelés száma	232256 36
GTIN	4045197717825
Árucikk kategória	22G

### Leírás

#### Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel. **Egyenes hornyú.**

#### Figyelem:

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a  $v_c$  értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 36 - 47 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 432 mm

Szár Ø  $D_s$ : 40 mm

Szárhossz  $L_s$ : 70 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX20

### Műszaki leírás

Szár Ø $D_s$	40 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Hasznos hossz $L_1$	432 mm
Ø tartomány $D_c$	36 - 47 mm
Szárhossz $L_s$	70 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12×D
Szár	ISO 9766

belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600