

SWISS TOOLS

Furatkés szár, HSK-T, Szár Ø / Ø D – A méret: 63/40-180mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320102 63/40-180
GTIN	2050001772886
Árucikk kategória	36D

Leírás**Kivitel:**

- **Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.**
- **Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.**

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826 – 264827 cikkszámokon.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	180 mm
Szár Ø	63 mm
Ø D	40 mm
Befogó	HSK-T
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár