

**HOLEX****Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 12xD, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232256 12
GTIN	4045197717788
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtéssel.

**Figyelem:**Az f előtolási értékeket 10%-kal és a  $v_c$  értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 12 - 12,5 mmHasznos hossz  $L_1$ : 144 mmSzár Ø  $D_s$ : 20 mmSzárhossz  $L_s$ : 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX7

**Műszaki leírás**

Szár Ø $D_s$	20 mm
Ø tartomány $D_c$	12 - 12,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX7
Hasznos hossz $L_1$	144 mm
Szárhossz $L_s$	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12xD
Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

**Tartozék**

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX7

232990 TX7

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
0,6 Nm

211750 0,6

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX7

674248 TX7