

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 1,5×D, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232240 25
GTIN	4045197717757
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Belső hűtéssel.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 25 - 35 mm

Hasznos hossz L₁: 52,5 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szárhossz L_s: 60 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX15

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	52,5 mm
Szár Ø D _s	32 mm
Szorítócsavarok	232990 TX15
Ø tartomány D _c	25 - 35 mm
Szárhossz L _s	60 mm
Vágóélek száma Z	2

Kivitel	1,5xD
Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600