

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 12×D, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232270 25
GTIN	4045197717931
Árucikk kategória	22G

**Leírás****Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

Az  $f$  előtolási értékeket 10%-kal és a  $v_c$  értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány  $D_c$ : 25 - 35 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 300 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX15

**Műszaki leírás**

Ø tartomány $D_c$	25 - 35 mm
Hasznos hossz $L_1$	300 mm
Szorítócsavarok	232990 TX15
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

**Tartozék**

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15	232990 TX15
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600