

Garant**HiPer-Drill fej m7, HB7725, Ø D: 35mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231660 35
GTIN	4045197718167
Árucikk kategória	21M

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre.

Műszaki leírás

Előtolás f GG(G)-ben	0,5 mm/ford,
Alapelem méret	35 mm
Ø D	35 mm
Sorozat	HiPer-Drill
Cserék / élek száma	1
Csúcsszög	135 fok

Minőség	HB7725
Szerszámanyag	HM
Semi-Standard	igen
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
GG(G)	alkalmas	100 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		