

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 12xD, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232256 13
GTIN	4045197717795
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a v_c értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz L_1 : 156 mm

Szár Ø D_s : 20 mm

Szárhossz L_s : 50 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Hasznos hossz L_1	156 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Ø tartomány D_c	13 - 17,5 mm
Szárhossz L_s	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12xD
Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

TartozékNyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
1,3 Nm

211750 1,3

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8

674248 TX8

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8

232990 TX8