

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 12×D, Típus: 36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232270 36
GTIN	4045197717948
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz. **Egyenes hornyú.**

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a v_c értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 36 - 47 mm

Hasznos hossz L_1 : 432 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Szorítócsavarok	232990 TX20
Ø tartomány D_c	36 - 47 mm
Hasznos hossz L_1	432 mm
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600