

**Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel, 12xD, Típus: 18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232256 18
GTIN	4045197717801
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a v_c értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 18 - 24 mm

Hasznos hossz L_1 : 288 mm

Szár Ø D_s : 25 mm

Szárhossz L_s : 56 mm

Szorítócsavarok: 232990 TX9

Műszaki leírás

Ø tartomány D_c	18 - 24 mm
Szár Ø D_s	25 mm
Hasznos hossz L_1	288 mm
Szorítócsavarok	232990 TX9
Szárhossz L_s	56 mm
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12xD
Szár	ISO 9766
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX9

674248 TX9

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX9

232990 TX9

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
2,2 Nm

211750 2,2