

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 1,5×D, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232257 12
GTIN	4045197717849
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:****Egyenes hornyú.****Figyelem:**

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 12 - 12,5 mmHasznos hossz L₁: 18,8 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX7

Műszaki leírás

Hasznos hossz L ₁	18,8 mm
Szorítócsavarok	232990 TX7
Ø tartomány D _c	12 - 12,5 mm
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX7	232990 TX7