

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 12×D, Típus: 48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232270 48
GTIN	4045197717955
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz. **Egyenes hornyú.**

Figyelem:

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a v_c értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 48 - 65 mm

Hasznos hossz L_1 : 576 mm

Morse-kúp MK méret: 5

Szorítócsavarok: 232990 TX20

Műszaki leírás

Ø tartomány D_c	48 - 65 mm
Szorítócsavarok	232990 TX20
Hasznos hossz L_1	576 mm
Morse-kúp MK méret	5
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX20	232990 TX20
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600