



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Lépcsős dobogó acél ráccsal, gurítható, lépcsők lehetséges száma 2 – 5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	966149 4
GTIN	4031405510203
Árucikk kategória	98G

Leírás**Kivitel:**

Stabil, hegesztett csővázas szerkezet, lépcsők csúszásmentes acél rácsból. A tartók végei csúszásmentes műanyag talpakkal. Felemelve a 2 kerékkel mozgatható. Felső lépcső 550×300 mm.

Műszaki leírás

Alapterület mélység	1,21 m
Platformmagasság korlát nélkül	0,8 m
Kerekek	igen
Súly	16 kg
Lépcső kivitele	Lépcső
Anyag	hegesztett csővázas szerkezet, lépcsők csúszásmentes acél rácsból
Munkamagasság kb.	2,8 m
Dobogó mélysége	300 mm

Járhatóság	Egyoldalas
Alapterület szélesség	0,78 m
Fokok száma a platformmal együtt	4
Dobogó szélessége	550 mm
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Munkadobogó