



## Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 1,5×D, Típus: 13



### Rendelési adatok

Rendelés száma	232257 13
GTIN	4045197717856
Árucikk kategória	22G

### Leírás

#### Kivitel:

**Egyenes hornyú.**

#### Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D<sub>c</sub>: 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 26 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

### Műszaki leírás

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	26 mm
Ø tartomány D <sub>c</sub>	13 - 17,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8

674248 TX8

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8

232990 TX8

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték  
1,3 Nm

211750 1,3