

SWISS TOOLS

Furatfej, balra, Szár Ø / lapkaméret: 25/12 mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260013 25/12
GTIN	2050001912206
Árucikk kategória	29D

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető furatfejek HSK-T és PSC alaptesthez. Optimális hűtés a beállított nagynyomású hűtőfűvókáknak köszönhetően.

Alkalmazható :

A **320102; 320103; 320407; 320408 sz.** furatkés alaptesthez.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Szárméret: 25 mm

Furatfej ISO kódja: SCLCR/L

Hozzávaló váltólapka: CC.. 1204..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 32 mm

Középpont eltolódás: 17 mm

Teljes hossz: 35 mm

Műszaki leírás

Lapkaméret	12 mm
Középpont eltolódás	17 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Cserélhető fej ISO kódja	SCLCR/L
Szárméret	25 mm
Pótalkatrészek	320620_2
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Szár \varnothing	25 mm
Teljes hossz	35 mm
Váltólapka kiosztás	jobbos és semleges
Sorozat	Furatfej
Felhasználás módja	balra
belső hűtés	igen

Tartozék

Torx csavar 2 sz. Típus 2	320620 2
---------------------------	----------