

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 1,5×D, Típus: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232257 25
GTIN	4045197717870
Árucikk kategória	22G

Leírás**Kivitel:**

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Egyenes hornyú.**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c: 25 - 35 mm

Hasznos hossz L₁: 52,5 mm

Morse-kúp MK méret: 4

Szorítócsavarok: 232990 TX15

Műszaki leírás

Ø tartomány D _c	25 - 35 mm
Hasznos hossz L ₁	52,5 mm
Szorítócsavarok	232990 TX15
Morse-kúp MK méret	4
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	1,5×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem

Termék fajtája

Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz
50 mm

659874 50

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge
befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm

659906 1600

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX15

232990 TX15

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge
befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm

659957 1600