

**Alaptest MK szár, belső hűtés nélkül, 12×D, Típus: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	232270 13
GTIN	4045197717917
Árucikk kategória	22G

Leírás**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Az f előtolási értékeket 10%-kal és a v_c értékeket 30%-kal csökkentse.

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

belső hűtés: nem

Vágóélek száma Z: 2

Ø tartomány D_c : 13 - 17,5 mm

Hasznos hossz L_1 : 156 mm

Morse-kúp MK méret: 2

Szorítócsavarok: 232990 TX8

Műszaki leírás

Ø tartomány D_c	13 - 17,5 mm
Hasznos hossz L_1	156 mm
Szorítócsavarok	232990 TX8
Morse-kúp MK méret	2
Vágóélek száma Z	2
Kivitel	12×D
Szár	Morse kúp
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Torx® csavar készlet 10 darabos Profil TX8	232990 TX8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8