

**Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 25, Furat d₂ (H6): 20 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319180 20
GTIN	4045197717566
Árucikk kategória	32V

Leírás**Felhasználás:**

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 25

Külső Ø d₃: 40 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Műszaki leírás

l ₁ -0,2	67 mm
Külső Ø d ₃	40 mm
l ₂	54 mm
Furat d ₂ (H6)	20 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 25
d ₆	58 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó