



## Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 25, Furat d2 (H6): 25 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319180 25
GTIN	4045197717573
Árucikk kategória	32V

### Leírás

#### Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávetéssel.

#### Szabvány:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Alak: E

VDI szár színjelölése: VDI 25

Külső Ø d<sub>3</sub>: 45 mm

l<sub>1 -0,2</sub>: 75 mm

l<sub>2</sub>: 59 mm

### Műszaki leírás

Furat d <sub>2</sub> (H6)	25 mm
l <sub>1 -0,2</sub>	75 mm
l <sub>2</sub>	59 mm
Külső Ø d <sub>3</sub>	45 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
VDI szár színjelölése	VDI 25

Termék fajtája

VDI szerszámbefogó