



Rugós csőbilincs fogó rögzítővel, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	719967 250
GTIN	4003773078623
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

A süllyesztékben kovácsolt Cobra® vízpumpafogó alapján finombeállítási lehetőséggel. Speciális pofákkal önszorító tömlőbilincsek megtartásához; **pofák 360°-ban elforgathatók**. Feketére foszfátzott fogó.

Reteszeléssel és egykezes kioldással. Egyszerű és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé befogott bilincs mellett.

Előny:

Csekély erőkifejtés az extra hosszú karátételnek köszönhetően. Pofanyílás 80 mm.

Felhasználás:

Önszorító csőbilincsek, standard-, helytakarékos- és huzalbilincsek, valamint pántos bilincsek biztonságos megfogásához.

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
rögzítővel	igen
Fogazott finombeállítás száma	19
Nyílásméret	80 mm
Befogási tartomány	≥ 40 mm
Névleges méret	70 mm
max. befogási szakasz	40 mm
Markolat kivitele	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete	szürkére foszfátzott
Pofa 360°-kal elforgatható	igen
Termék fajtája	Szorító olló