



Feltűzhető szűkítő adapter, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	657949 2
GTIN	4018754161041
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Sülyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcscon.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható :

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alaplíméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alaplíméret korrekciót!

Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Szélesség b: 28 mm

Magasság h: 21 mm

Rátűzőkhöz: 9×12 mm

Alaplíméret S: 21,5 mm

Rátűző szár: 14×18 mm

Műszaki leírás

Szélesség b	28 mm
Rátűző szár	14×18 mm
Rátűzőkhöz	9×12 mm
Magasság h	21 mm
Sorozat	7370/40
Alapméret S	21,5 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Termék fajtája	Csavarhúzó készlet