

Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260906 25/16 |
| GTIN | 4045197713278 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Alátétlapka | 269005 7 |
| Kés ISO kódja | STGCR/L 2525M16 |
| Szárméret | 25 mm |
| Lapkaméret | 16 mm |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 2 |
| Hozzávaló váltólapka | TC.. 16T3.. |
| Fejhossz L ₁ | 23 mm |
| Működő szélesség L ₄ | 32 mm |
| Csavar alátétlapkához | 269013 2 |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| Felhasználás módja | jobbos |
| belső hűtés | nem |
| Beállítási szög κ | 90 fok |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |
| Felhasználás | Síkesztergálás |

| | |
|----------------|-----------------------|
| Felhasználás | Külső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 18 | 269028 18 |
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15 | 674248 TX15 |
| Alátétlapka Típus 7 | 269005 7 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |