

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Szárméret	20 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 7
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	STGCR/L 2020K16
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 18	269028 18
Alátétlapka Típus 7	269005 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500