

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Fejhossz L <sub>1</sub>	50 mm
Kés ISO kódja	A20Q SVVCR/L11
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	13,9 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Közélpeloldás L <sub>3</sub>	14 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	19 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Hasznos mélység T	9,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500