

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	62,5 mm
Nyak szélessége L ₄	19,5 mm
Kés ISO kódja	A25R SVVCR/L16
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1604..
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	16 mm
Középtolódás L ₃	20 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	34 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Hasznos mélység T	13 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500