

Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	22 mm
Szárméret	20 mm
Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	STGCR/L 2020K16
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Működő szélesség L ₄	25 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 7
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 18

269028 18

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 7

269005 7

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500