

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261352 16/11
GTIN	4045197713612
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	23 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Kés ISO kódja	A16M SVVCR/L11
Középtolódás L ₃	14 mm
Nyak szélessége L ₄	11,9 mm
Teljes hossz L	150 mm
Befogási magasság L ₂	15,5 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Hasznos mélység T	9,5 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500