

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	STGCR/L 2525M16
Fejhossz L ₁	23 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Csavar alátétlapkához	269013 2
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	269005 7
Működő szélesség L ₄	32 mm
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Termék fajtája

Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 7

269005 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Váltólapka csavar készlet Típus 18

269028 18

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500