

Garant**Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	20 mm
Kés ISO kódja	STGCR/L 1616H16
Fejhossz L ₁	22 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 16T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Lapkaméret	16 mm
Szárméret	16 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 7
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	90 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 18	269028 18
Alátétlapka Típus 7	269005 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500