

**HOLEX****Szárnyas ajtós szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	949521 1000
GTIN	4062406082024
Árucikk kategória	92S

**Leírás****Kivitel:**

Megerősített ajtók. DOM forgó fogantyú **hengerezárral**. A polclapok 15 mm-es osztásban állíthatók.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**, egyedi színben nem szállítható.

**Figyelem:**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	830 mm
Polclapok száma	1
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Súly	32 kg
Magasság	1000 mm

Mélység	400 mm
Szélesség	930 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	70 kg
Szekrényház belső teherbírása	450 kg
Ajtónyitás szöge	125 fok
Magasságállítás osztása	15 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Irattartó szekrény

## Tartozék

Plusz polclap Típus 935	949524 935
Polclap készlet szárnyas ajtós szekrényekhez 20 darabos	959011