



Öltözőszekrény műanyag lábakkal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma

949604 4

GTIN

Árucikk kategória

92S

Leírás

Kivitel:

Szerkény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Négyszög szellőztető lyukakkal és besajtolt címke kerettel rendelkező ajtó. Választható lábazattal és műanyag lábakkal.

Forgóretesz zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).

Szellőztetési koncepció: A szekrény alján lévő levegő belépő nyílás gondoskodik szekrény jó szellőzéséről és szárításáról. Speciális szekrények esetén a levegő ellátás a süllyesztett lábazat felett található nyílásokon keresztül történik.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Súly	77 kg
Ferde tető	nem
Szabvány	DIN 4547
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1270 mm
Egyedi színben szállítható	nem
Szélesség	1190 mm
Szekrény előlap	Tömör lemez szárnyas ajtó
Magasság	1800 mm
Váz kivitele	Műanyag lábak
Lakathoz	igen
Rekeszenkénti hasznos mélység	465 mm
Zár kivitele	Biztonsági forgóretesz zár
Kalaptartónkénti hasznos magasság	345 mm
Polclap szélessége	220 mm
Ruhaakasztó rudak száma	1
Rekeszek száma	4
Ajtó szellőzőnyílások	igen
Rekeszenkénti hasznos szélesség	220 mm
Fix polclapok száma	1
Polclap mélysége	465 mm
Névtábla	nem
Max. tengely Ø-jú lakathoz	6 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény

Tartozék

Precíziós hengerzár magas kengyellegyedi kulcs Ház Ø 40 mm	085875 40
Kiegészítő cipősrekesz Rekesz szélessége 300 mm	949760 300
Vállfák Darab 10	949775 10
Cipőtartó, műanyag Típus 1	949761 1
Vállfák Darab 1	949775 1