



## Öltözőszekrény paddal és DOM hengerzárral, Rekeszek száma: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	949624 2
GTIN	4062406082284
Árucikk kategória	92S

### Leírás

#### MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

##### Kivitel:

Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőztető lyukakkal és besajtolt címkekerettel. A pad lécei alapkivitelén bükkfából készülnek, 60×35 mm profillal, minden oldalon gyalult, felül lekerekített, szintelen lakkozással.

Kiváló minőségű hengerzárral.

##### Szabvány:

**DIN 4547**

##### Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem szállítható.

##### Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen. Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Magasság: 2090 mm

Szélesség: 610 mm

Mélység: 500 mm

Rekeszenkénti hasznos szélesség: 230 mm

Rekeszenkénti hasznos mélység: 465 mm

Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság: 1260 mm

## Műszaki leírás

Magasság	2090 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	465 mm
Pad magassága	420 mm
Mélység	500 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1260 mm
Súly	45 kg
Pad mélysége	315 mm
Szélesség	610 mm
Polclap mélysége	465 mm
Kalaptartónkénti hasznos magasság	345 mm
Polclap szélessége	220 mm
Rekeszek száma	2
Rekeszenkénti hasznos szélesség	230 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény

## Tartozék

Vállfák Darab 10	949775 10
Tükör Darab 1	949770 1
Vállfák Darab 1	949775 1
Cipőtartó, műanyag darab 1	949761 1
Kiegészítő cipősrekesz Rekesz szélessége 300 mm	949760 300

