

HOLEX**Öltözőszekrény ferde tetővel, paddal és DOM hengerzárral, Rekeszek száma: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma

949640 2

GTIN

Árucikk kategória

92S

Leírás**Kivitel:**

A ház ferde tetővel rendelkezik, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. A szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Rombusz alakú szellőztető lyukakkal és besajtolt címkekerettel. A pad lécei alap kivitelben bükkfából készülnek, 60x35 mm profillal, minden oldalon gyalult, felül lekerekített, szintelen lakkozással.

Kiváló minőségű hengerzárral.

Szabvány:**DIN 4547****Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit, pad antracitszürkéhez hasonló **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság hátul	2290 mm
Pad mélysége	315 mm
Magasság elől	2090 mm
Pad magassága	420 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység	465 mm
Pad szélessége	610 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság	1260 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség	220 mm
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység	360 - 530 mm
Szélesség	610 mm
Súly	59 kg
Mélység	500 mm
Anyagvastagság	0,8 mm
Ajtónyitás szöge	110 fok
Hengerzár	Moduláris kivehető betét
Szín kiválasztása	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Termék fajtája	Öltözőszekrény

Tartozék

Vállfák Darab 10	949775 10
Vállfák Darab 1	949775 1
Kiegészítő cipősrekesz Rekesz szélessége 300 mm	949760 300
Cipőtartó, műanyag Típus 1	949761 1
Tükör Típus 1	949770 1