

HOLEX

Öltözőszekrény ferde tetővel az utcai és a munkaruházat szétválasztásához lábazattal és biztonsági forgóretesz zárral, Rekeszek száma: 4



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 949712 4 |
| GTIN | 4062406082512 |
| Árucikk kategória | 92S |

Leírás

MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

Kivitel:

Öltözőszekrény extra széles, osztott rekesszel az utcai és a munkaruházat szétválasztásához. Az egy részen belüli közfal az utcai és a munkaruházat higiénikus szétválasztására szolgál. A két, egymás felé csukódó szárnyas ajtó egy zárral központilag zárható. Az öltözőszekrény kivitele a 949620 sz. alatt leírtak szerint.

Forgóretesz zárral, 40-es méretig lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**. Egyedi színben nem elérhető.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Magasság elöl: 1800 mm

Magasság hátul: 2000 mm

Szélesség: 1190 mm

Mélység: 500 mm
 Rekeszenkénti hasznos szélesség: 2 × 240 mm
 Rekeszenkénti hasznos mélység: 465 mm

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------------|
| Súly | 83 kg |
| Polclap mélysége | 465 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Magasság elől | 1800 mm |
| Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1260 mm |
| Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység | 360 - 530 mm |
| Magasság hátul | 2000 mm |
| Rekeszenkénti hasznos szélesség | 2 × 240 mm |
| Polclap szélessége | 220 mm |
| Szélesség | 1190 mm |
| Rekeszenkénti hasznos mélység | 465 mm |
| Anyagvastagság | 0,8 mm |
| Ajtónyitás szöge | 110 fok |
| Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Termék fajtája | Öltözőszekrény |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Vállfák Darab 1 | 949775 1 |
| Lakat, horganyzott egyedi kulcs Típus 40 | 085822 40 |
| Kiegészítő cipősrekesz Rekesz szélessége 300 mm | 949760 300 |
| Cipőtartó, műanyag darab 1 | 949761 1 |
| Vállfák Darab 10 | 949775 10 |
| Precíziós hengerzár magas kengyellel egyedi kulcs Ház Ø 40 mm | 085875 40 |

Tükör Darab 1

949770 1