



## Kisméretű vágótárcsa 1,1 mm SG EXTRA VÉKONY, Tárcsa Ø: 50mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 563411 50     |
| GTIN              | 4007220165669 |
| Árucikk kategória | 55T           |

### Leírás

#### Kivitel:

- **A vágó csiszolótárcsák szemcsézete, kötése, csiszolási adalékanyagai, valamint erősítése a lehető legnagyobb vágási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik**
- **Vékony vágótárcsák (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) kifejezetten gyors, sorjamentes vágásokhoz megfelelőek, csekély termikus terheléssel. Régebbi sarokcsiszolók esetén ügyelni kell a pontos befogásra. A 2,0 mm-nél vastagabb tárcsavastagságú vágótárcsák nagyobb oldalstabilitással, merevséggel és hosszabb élettartammal rendelkeznek.**
- **Alakok: Vágótárcsa, egyenes (41-es alak) vagy süllyesztett (42-es alak).**

**Kisméretű vágótárcsa** sűrített levegős- vagy elektromos egyenes csiszolókon való felhasználáshoz, kifejezetten szűk helyekhez. Az 563415 sz. felfogó tuskéval használható.

#### Specifikáció:

**A60P-SG STEELOX.**

#### Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsát csökkent forgácsoló sebességgel alkalmazza.

### Műszaki leírás

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Maximális fordulatszám        | 30500 min <sup>-1</sup> |
| Alak                          | 41                      |
| Tárcsaszélesség               | 1,1 mm                  |
| Alak leírása                  | egyenes                 |
| Furat Ø                       | 6 mm                    |
| Specifikáció                  | A60P-SG                 |
| Tárcsa Ø                      | 50 mm                   |
| Anyagvastagsághoz             | 3,3 - 5,5 mm            |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A                       |
| Vas-, kén- és klórtartalom    | < 0,1 %                 |
| Ajánlott fogásszög            | 90 fok                  |
| Anyaghoz optimalizálva        | INOX                    |
| Meghajtó gép                  | Egyenes csiszoló        |
| Maximális kerületi sebesség   | 80 m/s                  |
| Termék fajtája                | Vágótárcsa              |

## Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | alkalmas              |                |         |
| GG(G)                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Műanyag, GFK                  | feltételesen alkalmas |                |         |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Uni    | feltételesen alkalmas |
| Száraz | alkalmas              |

---

## Tartozék

|   |          |
|---|----------|
| Felfogótüske kisméretű vágótárcsához Furat Ø-höz 6 mm | 563415 6 |
|---|----------|