



Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 38 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	630016 6
GTIN	4018754260638
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M20 menettel.

Belső hatlapú csavarokhoz M4 – M18 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 9 db 631000 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 méret

1/2 col 6-szög dugókulcs fejek: 10 db 642200 sz. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db 631700 sz. 3; 4; 5 méret

1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643200 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret

1/4 col keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret

1/2 col keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret

1/4 col toldószárak: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret

1/2 col toldószárak: 2 db 641000 sz. 130; 255 méret

1/4 col kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret

1/2 col kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret

1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-14 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-30 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög csavarhúzó
Tartalom (db)	38
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
T-hajtósár, 1/4 col Teljes hossz mm	633000
Nyeles hajtósár, 1/4 col Teljes hossz mm	632800
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 5 mm	631700 5
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642200 21
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631000 4
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642200 24
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642200 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642200 27
Toldósár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 4 mm	631700 4

6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643200 6
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643200 8
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642200 19
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642200 16
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642200 30
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643200 12
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642200 22
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643200 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642200 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643200 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632400 50
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642200 17
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 colhosszú Hatszög 3 mm	631700 3
T-hajtósár, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633000 116
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/2 col Típus 1/2	640100 1/2
Kardáncsukló, 1/4 col Típus 1/4	633500 1/4
Írányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col Típus 1/4	632000 1/4
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2
Nyeles hajtósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632800 150
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300