



Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 13 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	630066 6
GTIN	4018754261505
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 631000 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 méret

Toldószárak: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 57 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13 mm

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-13 mm
Hossz	227 mm
Szélesség	131 mm
Magasság	57 mm
QuickRelease-zel	nem
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col Típus	632000
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631000 4
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631000 13
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632400 50
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
Kardáncsukló, 1/4 col Típus	633500
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6