



Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 36 darabos, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	630861 6
GTIN	4018754261024
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2,5 – M8 menettel. Külső Torx®-hoz M3 – M8 menettel. Belső hatlapú csavarokhoz M4 – M8 menettel. Belső Torx® csavarokhoz M2,5 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek külső hatszöghöz: 10 db 631000 sz. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

Dugókulcs fejek külső Torx®-hoz: 6 db 631500 sz. E4; E5; E6; E7; E8; E10 méret

Rátűzőkulcsok belső hatszöghöz: 5 db 631710 sz. 3; 4; 5; 6; 8 méret

Rátűzőkulcsok belső Torx®-hoz: 9 db 631801 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret

Hosszabbító: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány

5-13 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-8 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Profil	Hatszögkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Hossz	322 mm
Szélesség	134 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E6	631500 E6
T-hajtósár, 1/4 col Teljes hossz mm	633000
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632400 50
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E7	631500 E7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631000 12
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631000 13
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E4	631500 E4
Nyeles hajtósár, 1/4 col Teljes hossz mm	632800
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E5	631500 E5
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E10	631500 E10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11

Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E8	631500 E8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX20	631801 TX20
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 6 mm	631710 6
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX8	631801 TX8
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX25	631801 TX25
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX10	631801 TX10
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX15	631801 TX15
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 8 mm	631710 8
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX40	631801 TX40
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX27	631801 TX27
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 3 mm	631710 3
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 5 mm	631710 5
Kardáncsukló, 1/4 col Típus 1/4	633500 1/4
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX9	631801 TX9
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX30	631801 TX30
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col rövid Hatszög 4 mm	631710 4