



## Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 19 darabos, Típus: 6



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630166 6
GTIN	4018754261512
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel.

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 631000 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

Keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret

Hosszabbító: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 57 mm

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 3,5 – 13 mm

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
---------------------	----------

Tartalom (db)	19
Profil	6-szög dugókulcs
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	3,5 – 13 mm
Hossz	227 mm
Szélesség	131 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631000 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 3,5 mm	631000 3,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631000 12
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz mm	632800
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
Kardáncsukló, 1/4 col Típus	633500
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631000 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631000 4,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632400 50
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col Típus	632000
T-hajtószár, 1/4 col Teljes hossz mm	633000
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8

